

降温背心系列

工作原理

雷克兰根据特殊材料的相变原理，放置在背心内层的相变材料可使该背心具备独特的降温功能。把降温剂材料放于冰箱中冻结后，背心就可保持持续的凉爽温度。如果采用两套降温剂交替使用的方式，便可任意延长降温时间。

降温马甲系列（降温马甲需配合降温剂使用）

00050C 马甲



- 正背面采用双层涤棉卡其色面料，两侧及下摆为黑色弹性尼龙透气面料。
- 肩部与下摆采用银色反光线设计。
- 正面树脂拉链，腰部插兜魔术贴粘扣。
- 左胸刺绣LOGO，右胸无线电通讯器挂环。
- 内部黑色弹性尼龙透气面料衬里，可分别放置4组降温剂。

00055C 马甲



- 采用卡其色涤棉面料，中间含夹棉层以便与降温剂搭配使用长时间保持凉爽效果。
- 正面拉链门襟，腰部两侧宽式松紧带。
- 肩部和腰部均可通过宽式魔术贴调节长短。
- 右胸刺绣LOGO。
- 黑色网眼布衬里，可分别放置4组降温剂。
- 00056C为同款宝蓝色阻燃棉马甲；
- 00058C为同款宝蓝色Nomex材料马甲。

降温剂系列

00057 降温相变剂



- 00057型降温相变剂为一种美国进口的高分子烷烃类降温剂。
- 相变温度14℃，在冰水或者冰箱中就可以快速冻结。
- 在冰箱中冷冻30分钟即可完全凝固。
- 相变剂表面温度维持在14℃左右，穿着舒适。
- 持久降温，高温环境下可维持2~4h。
- 一套降温背心含4组降温剂。

00059 经济型降温相变剂（含冰套）



- 经济型00059降温剂采用蓝色结冰型凝胶，主要成分为无毒无味CMC凝胶溶液。
- 相变温度为0℃，降温相变剂放入冰箱120分钟，可以完全结冰。
- 可以使用2h。
- 每个降温剂均配有摇粒绒专用“冰套”，抵御降温剂表面过低温度，穿着更加舒适。
- 一套降温背心含4组降温剂。

清凉毛巾



弹性凉感面料



便携式盒装

型号：CW30

颜色：天蓝色

尺寸：24X40cm

材质：凉感面料

- 瞬间冷却，可有效降低肌肤表层30%以上温度。
- 吸湿排汗，柔软舒适，清凉透气。
- 本质凉感纤维，循环使用持续清凉。
- 无缝弹性面料，“变”出个性。
- 不含任何有害化学成分，安全健康。
- 紫外线防护指数UPF 50+。
- 在水中浸湿拧干后即可使用。

6+戴法，百变头巾



短式围脖



遮口围脖



头巾



包头巾



头套



护腕巾

使用方法



浸湿



轻拧



甩动

产品应用



户外运动



野外工作



高温操作



配套使用