

Yhteen huolittelut (tikatut) saumat



MicroMax® NS

Kenkä- ja jalkasuojat

MicroMax® NS -kenkäsuojien valikoima suojaa käyttäjää ja ympäristöä.



EMN022 - Kenkäsuojat, ei pohjaa



EMN022NS - Kenkäsuojat, liukumaton pohja



EMN022ANS - Kenkäsuojat, liukumaton ja antistaattinen pohja



EMN023NS - Kenkäsuojat, liukumaton pohja


- Pehmeä ja joustava korkealaatuinen mikrohuokoskalvomateriaali yhdistettynä erilaisiin pohjamateriaaleihin erilaisia käyttöjä ja ympäristöjä varten.
- Kenkäsuojamateriaali (pohjia lukuun ottamatta) on läpäissyt kaikki tartunnanaiheuttajia koskevan standardin EN 14126 neljä testiä. Suosittelemme kuitenkin, että biologisten vaarojen yhteydessä käytetään vain tiivistetyillä saumoilla varustettuja pukuja, kuten MicroMax® TS:ää.
- Saatavana valkoisena.
- Neljä mallia:-
 - EMN022 - Perusmallinen kenkäsuoja** ilman erillistä pohjaa
 - EMN022NS - Kenkäsuoja**, karkeapintainen liukumaton kermanvalkoinen PVC-pohja
 - EMN022ANS - Kenkäsuoja**, karkeapintainen liukumaton ja antistaattinen pohja (pohjamateriaalit täyttävät EN 1149-5 -standardin EN 1149-1 -mukaiset pintavastuksen vaatimukset - Pintavastus , 2,5 x 10⁹ ohmia 23 °C:ssa (+/- 1) ja 25 %:n (+/- %) suhteellisessa kosteudessa)
 - EMN023NS - kenkäsuojat**, liukumattomat pohjat, elastiset suut ja nilkka- ja säärinauhat.
- Mitat:-
 - Kenkäsuojat: 31,5 cm (pituus) x 15 cm (leveys)
 - Kenkäsuojat: 31,5 cm (pituus) x 15 cm (leveys) x 54 cm (korkeus)
- Vain yksi koko

Muut saatavilla olevat MicroMax® NS -mallit:



Mallikoodi 428
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja nilkat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi L428
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja nilkat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi 414
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja sukkaosat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi L414
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö, nilkat ja sukkaosat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi 412
Haalari, jossa kaulus, elastiset hihansuut, peukaloaukot, vyötärö ja nilkat.

Koko: M - XL



Mallikoodi 101
Laboratoriotakki, jossa kaksi taskua lantiolla. 4 napin kiinnitys.

Koko: M - XL



Mallikoodi 024
50 cm:n hihat elastisilla hihansuilla.

Koko: Yksi koko



Mallikoodi 020
Suojahuppu, jossa elastinen kasvoaukko.

Koko: Yksi koko

Saatavana: Valkoinen Oranssi

Tästä materiaalista ei ole saatavilla kaikkia malleja Euroopan varastossa. Lisätietoja varastotuotteista saa myynnistämme.

MicroMax® NS -puvun tekniset tiedot:

Kaikki tiedot koskevat vain MicroMax® NS -materiaalia – ei pohjamateriaalia.

Fyysiset ominaisuudet

Ominaisuus	EN-stand.	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka
Hankauskestävyys	EN 530	3	2	3	6	2
Taivutushalkeilu	ISO 7854	6	6	6	6	6
Kiilarepeily	ISO 9073	3/2	4/2	3	3/2	1
Vetolujuus	EN 13934	2/1	2	3	2/1	1
Puhkaisunkestävyys	EN 863	1	1	1	1	2
Puhkaisulujuus	EN 13938	2	3	2	3	2
Saumojen lujuus	EN 13935	3	3	3	3	3

Kemikaalien hylkivyyt ja läpäisevyys EN 6530

Kemikaali	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
Rikkihappo 30 % CAS-numero 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroksidi CAS-numero 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-ksyleeni CAS-numero 75-15-0	3	2	3	2	ET	ET	ET	ET	1	1
Butanoli CAS-numero 75-09-2	3	2	3	2	ET	ET	ET	ET	2	1

Hengittävyys - mitataan ilmanläpäisevyytenä ja kostean höyryn siirtonopeutena (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Puuvilla T-paita
Ilman läpäisevyys kuutiojalkaa/minuutti (cfm)	< 0,5	< 0,5	40	40	~ 3,3	180
MVTR	119,3	ET	ET	ET	111,2	ET


Tartunnanaiheuttajilta / biologisilta vaaroilta suojaus

Testattu EN 14126:n mukaisesti. Testaus koostuu neljästä eri testistä, joihin arvioidaan erilaisten luokitusten mukaista suojausta. Huomaa, että testit on tehty vain materiaalille. Kun halutaan suojautua tartunnanaiheuttajilta, suosittelemme käyttämään aina vaatetta, jossa on tiivistetyt saumat, kuten MicroMax® TS:ssä.

Testin kuvaus	Testin nro	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Suojaus vereltä ja kehon nesteiltä	ISO 16604:2004	6 (maksimi on 6)	Ei suositella	< 1
Suojaus biologisesti saastuneilta aerosoleilta	ISO 22611:2003	3 (maksimi on 3)	Ei suositella	1
Suojaus kuivalta mikrobien kontaktilta	ISO 22612:2005	3 (maksimi on 3)	Ei suositella	1
Suojaus mekaaniselta kontaktilta saastuneita nesteitä sisältävien aineiden kanssa	EN 14126:2003 Liite A	6 (maksimi on 6)	Ei suositella	1

MicroMax® NS

Lisävarusteet



Yhteen huolittelut
(tikatut)
saumat



MicroMax® NS -lisävarustevalikoima joustavaan ja mukavaan suojaukseen erilaisia käyttöjä varten



EMN101 - Laboratoriotakki



EMN024 - Elastiset hihat



EMN020 - Pipohuppu ja elastinen kasvoaukko



EMN527 - Sairaalasuojavaate

- Pehmeä ja joustava korkealaatuinen mikrohuokoskalvo tarjoaa parhaan yhdistelmän suojaa ja mukavuutta.
- MicroMax® NS -materiaali on läpäissyt kaikki tartunnanaiheuttajia koskevan standardin EN 14126 testit. Suosittelemme kuitenkin, että biologisten vaarojen yhteydessä käytetään vain tiivistetyillä saumoilla varustettuja pukuja, kuten MicroMax® TS:ää.
- Saatavana valkoisena.
- Neljä perusmallia:-
EMN101 - Laboratoriotakki kaksi taskua lantiolla ja 4 napin kiinnitykset (vaihtoehto EMN101Z etuvetoketjulla). Koko M - XL
EMN024 - Elastiset hihat, pituus 50 cm
EMN020 - Pipohuppu, elastinen kasvoaukko. Vain yksi koko
EMN527 - Sairaalasuojavaate, elastiset hihat, selkäpuolelta solmittava ja selkäpuolelta puettava. Koko M - XL

MicroMax® NS -puvun tekniset tiedot:

Kaikki tiedot koskevat vain MicroMax® NS -perusmateriaalia

Fyysiset ominaisuudet						
		MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
Ominaisuus	EN-stand.	CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka	CE-luokka
Hankauskestävyys	EN 530	3	2	3	6	2
Taivutushalkeilu	ISO 7854	6	6	6	6	6
Kiilarepeily	ISO 9073	3/2	4/2	3	3/2	1
Vetolujuus	EN 13934	2/1	2	3	2/1	1
Puhkaisunkestävyys	EN 863	1	1	1	1	2
Puhkaisulujuus	EN 13938	2	3	2	3	2
Saumojen lujuus	EN 13935	3	3	3	3	3

Kemikaalien hylkivyyt ja läpäisevyys EN 6530

Kemikaali	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L
Rikkihappo 30 % CAS-numero 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroksidi CAS-numero 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-kysyleeni CAS-numero 75-15-0	3	2	3	2	ET	ET	ET	ET	1	1
Butanoli CAS-numero 75-09-2	3	2	3	2	ET	ET	ET	ET	2	1

Hengittävyys - mitataan ilmanläpäisevyytenä ja kostean höyryn siirtonepeutena (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Puuvilla T-paita
Ilman läpäisevyys kuuti- ojalkaa/minuutti (cfm)	< 0,5	< 0,5	40	40	~ 3,3	180
MVTR	119,3	ET	ET	ET	111,2	ET

Tartunnanaiheuttajilta / biologisilta vaaroilta suojaus

Testattu EN 14126:n mukaisesti. Testaus koostuu neljästä eri testistä, joissa arvioidaan erilaisten luokitusten mukaista suojauksia. Huomaa, että testit on tehty vain materiaaleille. Kun halutaan suojautua tartunnanaiheuttajilta, suosittelemme käyttämään aina vaatteita, jossa on tiivistetyt saumat, kuten MicroMax® TS:ää.

Testin kuvaus	Testin nro	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Suojaukset vereltä ja kehon nesteiltä	ISO 16604:2004	6 (maksimi on 6)	Ei suositella	< 1
Suojaukset biologisesti saastuneilta aerosoleilta	ISO 22611:2003	3 (maksimi on 3)	Ei suositella	1
Suojaukset kuivalta mikrobin kontaktilta	ISO 22612:2005	3 (maksimi on 3)	Ei suositella	1
Suojaukset mekaaniselta kontaktilta saastuneilta nesteiltä sisältävien aineiden kanssa	EN 14126:2003 Liite A	6 (maksimi on 6)	Ei suositella	1

Muut saatavilla olevat MicroMax® NS -mallit:



Mallikoodi 428
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja nilkat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi L428
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja nilkat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi 414
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja sukkaosat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi L414
Haalari, jossa elastiset huppu, hihansuut, vyötärö ja sukkaosat.

Koot: S - XXXL



Mallikoodi 412
Haalari, jossa kaulus, elastiset hihansuut, peukaloaukot, vyötärö ja nilkat.

Koko: M - XL



Mallikoodi 022
Perusmalliset kenkäsuojat, joissa elastinen yläreuna

Koko: Yksi koko



Mallikoodi 022NS
- Kenkäsuojat, joissa elastinen yläreuna ja liukumaton pohja

Koko: Yksi koko



Mallikoodi 022ANS
- Kenkäsuojat, joissa elastinen yläreuna ja liukumaton pohja

Koko: Yksi koko



Mallikoodi 023NS
Kenkäsuojat, joissa elastinen yläreuna, 2 nilkkanauhaa ja liukumaton pohja

Koko: Yksi koko

Saatavana: Valkoinen Oranssi

Tästä materiaalista ei ole saatavilla kaikkia malleja Euroopan varastossa. Lisätietoja varastotuotteista saa myynnistämme.

Saati lisätietoja tyyppi 5 ja 6 suojahaalarien valikoimasta lataamalla QR-koodin avulla Tyyppi 5 ja 6 suojahaalareiden valintaoppaan

